

L'Avantage Intense

Des solutions d'éclairage DEL primées appuyées
mondialement par un service et un soutien





L'Avantage Intense

- 3 Service et Support
- 5 Le Centre
- 6 Aperçu des produits

Produits Intense en vedette

- 8 Gamme Gravity^{MD}
- 12 Gamme MX
- 16 Gamme iQ
- 18 Série SD
- 20 Encastrés XS
- 22 Gamme MB
- 24 Gamme LD/LC
- 26 V-Rail[®]

Bienvenue chez Intense Lighting à Anaheim en Californie

INTENSE LIGHTING, une entreprise de Leviton depuis 2015, est un fabricant de solutions primées composées de produits d'éclairage durables. L'entreprise offre une vaste variété de luminaires innovateurs et écoénergétiques pour les marchés commerciaux, du secteur hôtelier, du détail et résidentiels. Les clients peuvent choisir parmi une gamme complète de produits encastrés, sur rail, d'encastrés multiples et d'autres produits spécialisés.



Une marque d'éclairage de Leviton Lighting




Prototypes rapides et laboratoire interne de photométries



Installations de fabrication de pointe



Installations de 156 000 pi²



Service à la clientèle interne rapide | Politique d'échantillons sans frais



Le Centre

Lumière et technologie

Expérimentez le Centre


Le Centre redéfinit l'expérience des salles de montre et expose la lumière et la technologie comme jamais vu auparavant! Logé dans les installations de Leviton Lighting à Anaheim en Californie, ce centre de pointe de 6 000 pi², à expérience immersive et à formation et éducation interactives, représente le site et la ressource ultime des professionnels en éclairage non seulement en Californie du sud mais pour tout le pays.

Démontrant la synergie entre les luminaires Intense et Birchwood et les contrôles de Leviton, le Centre invite les concepteurs, architectes et membres de la communauté de l'éclairage à expérimenter les technologies DEL et les contrôles intelligents intuitifs dans de réelles installations.

Solutions de Leviton

Le Centre offre une salle de montre à expérience immersive servant à l'éducation et aux démonstrations pratiques. Muni de salles de réunions pour présentations multimédia avant-gardistes, l'espace est idéal pour la formation sur les produits et les séminaires éducatifs conçus permettant d'approfondir les sujets de la conception d'éclairage à la conformité au code Title 24.

Aperçu des produits





	MEILLEUR	MEILLEUR	SUPÉRIEUR	SUPÉRIEUR
	Gravity 	MX 	SD 	XS 
Application:	Éclairage direct Réglable Éclairage mural	Éclairage direct Réglable Éclairage mural	Éclairage direct Éclairage mural	Éclairage direct Réglable Éclairage mural
Ouverture:	2 pouces 4 pouces 6 pouces 8 pouces	3,5 pouces	4 pouces 6 pouces 8 pouces	2 pouces
Lumens et puissance (W)	900 lm à 10 000 lm (10W - 87W)	950 lm - 1 850 lm (10W - 26W)	1 000 lm - 4 000 lm (10W - 38W)	700 lm - 1 100 lm (10W - 15W)
Gradation:	Coupures de phases 0-10V Lutron EldoLED DMXR	Coupures de phases 0-10V Lutron DALI DMXR	Coupures de phases 0-10V Lutron eldoLED DMXR	Coupures de phases 0-10V
Optique:	7° - 50°	9° - 50°	30° - 70°	18° - 36°
TCP/IRC:	IRC 82/92 à 2 700K, 3 000K, 3 500K ou 4 000K	IRC 82/92 à 2 700K 3 000K 3 500K 4 100K	80/IRC 90 à 2 700K, 3 000K, 3 500K ou 4 000K	IRC 82 à 2 700K, 3 000K, 3 500K ou 4 000K IRC 92 à 2 700K
Type de boîtier:	Nouvelle construction Rénovation Peu profond	Nouvelle construction Rénovation ISOLÉ ÉTANCHE/CP	Nouvelle construction Rénovation	Nouvelle construction Rénovation ISOLÉ ÉTANCHE
Compatibilité du rail:	-	-	-	-
Caractéristiques de la source de lumière:	Atténuation à chaud Blanc réglable	Atténuation à chaud Blanc réglable	-	-
Option:	-	-	Compatible avec Intellect	-
Homologations et certifications:	Energy Star Endroits mouillés	Title 24 Energy Star Endroits mouillés	-	Title 24 Endroits mouillés
Gamme de produits disponibles:	Encastrés Cylindres Éclairage sur rail Multiples	Encastrés Suspensions Éclairage sur rail Multiples	Encastrés Cylindres	Encastrés

BON	BON	MEILLEUR	SUPÉRIEUR	BON
LD 	LC 	IQ complément à la gamme MX 	MB complément à la gamme SD 	ITL complément à la gamme LC/LD 
Encastré Éclairage mural	Encastré Éclairage mural	Rail	Rail Éclairage d'ambiance / éclairage mural Encastrés multiples	Rail (d'accentuation ou éclairage mural)
4 pouces	4 pouces	2 pouces	-	-
400 lm - 1 500 lm (5W - 17W)	600 lm - 1 000 lm (8W - 12W)	650 lm - 1 400 lm (13W - 22W)	1 100 lm - 5 700 lm (10W - 59W)	1 400 lm - 3 300 lm (14W - 30W)
Coupures de phases 0-10V Lutron eldoLED	Coupures de phases 0-10V	Coupures de phases 0-10V à 1% DALI à 0,1% BLE 0-10V à 1%	Coupures de phases	Coupures de phases
90°	-	12° - 50°	17° - 55° Éclairage mural	15° - 42° Éclairage mural
IRC 90 à 2700K, 3000K, 3500K ou 4000K	IRC 92 à 2700K 3000K 3500K	IRC 83 ou 97 à 2700K, 3000K, 3500K ou 4000K	IRC 82/92 à 2700K 3000K 3500K 4100K	IRC 90 à 2700K, 3000K, 3500K ou 4000K
Nouvelle construction Non isolé	Résistance au feu ISOLÉ ÉTANCHE/CP	-	-	-
-	-	Rail Intense 48V SmartTrack Rail Pro-Series Rail à réglage par impulsion	Rail Intense Rail Pro-Series	Rail Intense Rail Pro-Series
-	-	-	-	-
-	Coulage de béton	Plafonnier	Plafonnier	-
Endroits mouillés	Title 24, JA8 Energy Star Endroits mouillés	-	Energy Star	-
Encastrés	Encastrés	Éclairage sur rail	Éclairage sur rail Encastrés multiples	Éclairage sur rail



Gravity^{MD}

Une collection d'encastrés DEL, de cylindres, de rails et de multiples à rendement élevé et primés



Encastrés Gravity



GD2D/GD2A/GD2W
Éclairage direct de 2 po
Disponibles en boîtiers
pour encastrés,
réglables et éclairage
mural et rénovation



GDS2D
Éclairage direct peu
profond de 2 po
Disponible en modèle
rond ou carré, réglable
et éclairage mural



GD4D
Encastré de 4 po
rond ou carré.
Hauteur du collier réglable
(½ po à 2-¼ po)



GD4DR
Encastré de 4 po
pour rénovation



GD4A
Réglable de 4 po rond ou carré
Inclinaison de 40° et rotation
horizontale sur 360°




GD4W
Éclairage mural de 4 po
rond ou carré.
Distribution asymétrique
pour un éclairage
mural uniforme



GSD4D
Encastré
peu profond de 4 po,
hauteur du luminaire
de 3-15/16 po



GD6A
Réglable de 6 po
rond ou carré
Inclinaison de 40°
et rotation horizontale
sur 360°



GD6W
Éclairage mural de 6 po
rond ou carré.
Distribution asymétrique
pour un éclairage
mural uniforme



GD6DR/GD8DR
Éclairage direct de
6 po et 8 po rond ou carré,
hauteur du collier réglable
(½" à 2-¼ po)

Réflecteurs pour encastrés Gravity

Options de réflecteur

Tous les réflecteurs Gravity sont de classe spécifiée et offrent une vaste gamme de finis. Les réflecteurs standards sont sans bordure ou disponibles avec une bordure intégrée blanche en option.

Fini des réflecteurs



Noir

Incolore

Voilé

Blanc

Blé

Encastré




2 po, 4 po, 6 po et 8 po
rond/carré ouvert



2 po, 4 po, 6 po et 8 po
rond/carré avec lentille

Réglable




2 po, 4 po et 6 po rond/carré
réglable

Encastré pour rénovation



2 po, 4 po, 6 po et 8 po
rond ouvert



2 po, 4 po, 6 po et 8 po
rond avec lentille

Éclairage mural



2 po, 4 po et 6 po rond/carré
éclairage mural

Encastré peu profond



2 po, 4 po rond peu profond
ouvert



2 po, 4 po rond peu profond
avec lentille

Cylindres Gravity



GC2DR

Cylindre de 2 po
 Offerts en hauteurs de 6 po ou 12 po
 en modèles à éclairage direct
 ou pour éclairage mural.
 Montages sur câble, suspendus
 rigides ou en surface disponibles



GC4DR

Cylindre de 4 po
 Offerts en versions pour
 montage mural, en surface
 ou en suspension, pour plafond
 en pente et plafonnier intelligent



GC6DR / GC8DR

Cylindre de 6 po et 8 po
 Offerts en versions pour
 montage mural, en surface
 ou en suspension, pour plafond
 en pente et plafonnier intelligent

Rail Gravity et encastrés multiples



GTM

Rail pour accentuation
 à puissance élevée



GTMC

Plafonnier pour accentuation
 à puissance élevée



GTW

Rail pour éclairage mural
 à puissance élevée



GTWC

Plafonnier pour éclairage murale
 à puissance élevée



GRTR

Encastré multiple
 à puissance élevée
 Configurations de 1 à 3 têtes



GSRTR

Semi-encastré multiple à puissance
 élevée
 Configurations de 1 à 3 têtes




 **Smarty**
SOCIAL

EXIT



MX

Une gamme d'encastrés, de suspensions, de rails et d'encastrés multiples de petites tailles



MX Encastrés de 3,5 po



Options de boîtiers

Les boîtiers sont offerts en versions nouvelle construction, pour plafond isolé étanche à l'air, conforme à Chicago Plenum, en options pour plafond non isolé et de rénovations



Collier allongé

Colliers allongés de 1 po ou 2 po pour s'adapter aux plafonds plus épais



MXG2D

Éclairage direct de 3,5 po rond ou carré



MXG2A

Réglable de 3,5 po rond ou carré



MXG2W

Éclairage mural de 3,5 po rond ou carré



MXTG2

Encastré dénudé de 3,5 po rond ou carré

Une garniture pour chaque espace

La gamme MX offre des garnitures d'aluminium moulé sous pression de classe spécifiée, conçues pour embellir toutes les applications. Offertes en rond, carré, ouverture réduite et avec ou sans bordure, ses très jolis finis se déclinent en blanc, noir, nickel satiné, bronze antique et blé.



Encastré

Réglable

Éclairage mural

Ouverture réduite

Fini de la garniture



Blanc

Noir

Nickel satiné

Bronze antique

Blé

Type d'ouverture	Avec bordure		Sans bordure		Plafond de bois		Montage affleurant		Non conducteur	
	Ronde	Carrée	Ronde	Carrée	Ronde	Carrée	Ronde	Carrée	Ronde	Carrée
GARNITURE STANDARD DE 1-1/2 POUCE										
Encastré	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Encastré avec lentille	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Encastré à ouverture réduite	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Ouverture réduite avec lentille	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Réglable	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Ouverture réduite réglable	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Éclairage mural	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
GARNITURE EN RETRAIT 1/2 POUCE										
Encastré / réglable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Encastré / réglable avec lentille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Ouverture réduite / réglable avec lentille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Encastré / réglable à ouverture réduite avec lentille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-




En retrait de 2 po standard



En retrait demi-pouce



Montage affleurant



Plafond de bois



Non conducteur



MX Cylindres architecturaux



MXG2P

Suspension ronde ou carrée de 9 po, 12 po et 15 po



MXG2PW

Suspension ronde ou carrée pour éclairage mural 9 po, 12 po et 15



MXG2P Appliques murales

Suspensions rondes et carrées pour l'intérieur



MXG2OP Wall Sconce

Suspensions rondes et carrées pour l'extérieur



Câble



Suspension



En surface



Montage sur rail



Éclairage mural

Rail MX et encastrés multiples



MXG2

Rail d'accentuation



MXHG2

Rail d'accentuation horizontal



MXG2C

Plafonnier d'accentuation



MXG2R

Encastré multiple
Configuration de 1 à 4 têtes



MXG2SR

Semi-encastré multiple
Configuration de 1 à 4 têtes



MXG2RTRSQ4

Encastré multiple
10 po x 10 po



MXG2SRTRSQ4

Semi-encastré multiple
10 po x 10 po



EXIT
TRAYED
HERE
3

EXIT
TRAYED
HERE
5



EXIT
TRAYED
HERE
7

EXIT
TRAYED
HERE
9

EXIT
TRAYED
HERE
11



iQ Solutions
d'éclairage intelligent



iQ Solutions d'éclairage intelligent



IQ
Accentuation rond



IQC
Plafonnier d'accentuation rond




IQN
Rond IQ nano d'accentuation
avec module XIM de Xicato




IQNC
Plafonnier IQ Nano


Options de rail




Circuit simple / simple
neutre 120V




Circuit double / simple
neutre 120V (sans gradation)




Pro-Series circuit double /
double neutre 120V



Pro-Series circuit double /
double neutre 277V



Rail à réglage par impulsions
trois circuits / simple neutre
120V



Rail à réglage par impulsions
trois circuits / simple neutre
120V



Système de rail
SMARTTrack
en surface 48V



Système de rail
SMARTTrack
encastré 48V



SD | Encastrés
et cylindres DEL



Série SD

Encastrés et cylindres

Également offert avec générateur de lumière SS



SD4DR

Éclairage direct DEL rond de 4 po



SD4WR

Éclairage mural DEL rond de 4 po



SD4DS

Éclairage direct DEL carré de 4 po



SD4WS

Éclairage mural DEL carré de 4 po



SD6DR

Éclairage direct DEL rond de 6 po



SD6WR

Éclairage mural DEL de 6 po



SD8DR

Éclairage direct DEL rond de 8 po



SD4DRR

Encastré DEL pour rénovation de 4 po



SD6DRR

Encastré DEL pour rénovation de 6 po



SD8DRR

Encastré DEL pour rénovation de 8 po



SC4DR/SC4DRREM

Cylindre DEL de 4 po et cylindre DEL de 4 po avec batterie d'urgence



SC6DR/SC6DRREM

Cylindre DEL de 6 po et cylindre DEL de 6 po avec batterie d'urgence



SC8DR/SC8DRREM

Cylindre DEL de 8 po et cylindre DEL de 8 po avec batterie d'urgence



XS

Encastrés de 2 po
moderne et simple



XS Encastrés de 2 pouces



XS2

Boîtier pour rénovation 2 po



XS2-NCFR

Cadre plat pour nouvelle construction 2 po

Options de garnitures pour concepteurs

La gamme XS offre des garnitures d'aluminium moulé sous pression de première qualité, conçues pour embellir toutes les applications. Offertes en rond, carré, à cardan réglable et pour éclairage mural, ses très jolis finis se déclinent en blanc, noir, nickel satiné, bronze antique et blé.

Finis de la garniture



Noir



Blanc



Nickel
satiné



Bronze
antique



Blé



XS2T-DRT202

Éclairage direct DEL XS de 2 po



XS2T-DST202

Éclairage direct DEL XS carré de 2 po



XS2T-ART200

Réglable DEL XS de 2 po




XS2T-AST200

Réglable DEL XS carré de 2 po



XS2T-WRT202

Éclairage mural DEL XS de 2 po





XS2T-WST202

Éclairage mural DEL XS carré de 2 po



MB

Une gamme de rails et d'encastrés multiples performants et polyvalents



Rail d'accentuation MB et encastrés multiples



MBMG2

Mini vertical d'accentuation
option de plafonnier offerte



MB3G2

Vertical d'accentuation
option de plafonnier offerte



ICL-LEDG2

Encastrés multiples MB
Configuration de 1 à 4 têtes

Projecteur MB et éclairage mural sur rail



MBWSG2

Projecteur carré doux vertical
option de plafonnier offerte



MBW2G2

Éclairage mural vertical
option de plafonnier offerte



LD/LC | Valeur, commodité et rendement



LD/LC Encastré et éclairage mural



LD4

Cadre plat pour plafond
non isolé de 4 po



LC4

Cadre de montage
résistant au feu de 4 po



LC4(P)

Coulage de béton
résistant au feu de 4 po

Modules de garnitures LD

Garnitures en aluminium moulé sous pression conçues pour utilisation avec les types de boîtiers LD/LC.

- Garnitures en aluminium moulé sous pression avec bordure ultra-mince de seulement 2 mm
- Plusieurs options de gradation en baisse jusqu'à 1 % sans coût additionnel
- Avec un boîtier peu profond de moins de 4 po de profondeur, LD4 offre une installation facile dans les espaces de plénum restreints



LD4DR

Éclairage direct de 4 po



LD4DS

Éclairage direct carré
de 4 po



LD4WR

Éclairage mural de 4 po



LD4WS

Éclairage mural carré de 4 po



LD4DR (NC)

Éclairage direct
non conducteur de 4 po

Finis de la garniture



Blanc



Noir



Nickel
satiné



Blanc
Non conducteur



ITLP20

Luminaire DEL
sur rail de 14W



ITLP30

Luminaire DEL
sur rail de 30W



ITLED12Y

32W DEL Rail
Projecteur DEL sur rail / luminaire
pour éclairage mural de 32W



Projecteur® V-Rail® | Système d'éclairage à semi-conducteurs


- Meilleure performance jusqu'à 200 lm/pi émis
- Concept en instance de brevet avec des optiques symétriques et asymétriques
- Conçu, fabriqué et expédié comme un système complet pour un rendement optimal

Projecteur V-Rail®


Développé à partir de zéro, le projecteur V-Rail révolutionnaire atteint des niveaux d'éclairage record grâce à sa polyvalence de positionnement inégale et son espace dans un système complet.

Distribution d'éclairage

Symétrique




Asymétrique




Espacement variable

Espacement de 5 pieds au centre



Espacement de 2 pieds au centre



Options de montage

Sur poteau



Mural



Sur mesure



Options de remplissage

Câble



Tige



Verre



Métal



DEL couverte par une garantie limitée de 5 ans d'Intense



Approuvé par IDA



Fabriqué aux États-Unis



Endroits mouillés (IP66)






Conforme à la norme ADA





V-Rail® linéaire

Système d'éclairage à semi-conducteurs



V-Rail® linéaire



IVR2-RPS

Main-courante illuminée DEL 1,9 po
Alimentation à distance



IVR2-SPI

Main-courante illuminée DEL 1,9 po
Intégrée dans un poteau mince



IVR15-RPS

Main-courante illuminée DEL 1,5 po
Alimentation à distance



IVR15-SPI

Main-courante illuminée DEL 1,5 po
Intégrée dans un poteau mince



Homogène sur commande

Main-courante illuminée DEL
de 1,5 po ou 1,9 po fabriquée
sur commande.
Veuillez consulter l'usine.



IVR15-RPS-WLC

Main-courante illuminée DEL 1,5 po
Alimentation à distance certifiée
pour la protection de la faune



IVR15-SPI-WLC

Main-courante illuminée DEL 1,5 po
Intégrée dans un poteau mince
certifiée pour la protection
de la faune

Options de montage



**Montage en surface
sur poteau**

Le montage en surface du V-Rail
sur poteau a été conçu pour une
installation sur une surface de
niveau et est idéal pour les nouvelles
installations ou rénovations.



Montage encastré

Le montage encastré du V-Rail est
recommandé pour les installations
ou les surfaces à angle.



**Montage mural
(RPS seulement)**

Le montage mural du V-Rail est
rattaché par des ancrages
et est idéal pour les installations
présentant des surfaces verticales.




Montage sur commande

Le V-Rail peut être personnalisé
pour s'adapter à la méthode
de montage existante sur le site.
Veuillez contacter l'usine.

Options de remplissage




Câble



Tige




Verre



Métal perforé

Le V-Rail est compatible avec de nombreuses options de remplissage. Les remplissages peuvent être fournis par Intense Lighting ou par des tiers. Les remplissages sur commande fournis par Intense Lighting peuvent nécessiter une analyse de structure, veuillez contacter l'usine.





Intense Lighting

3340 E. La Palma Ave.
Anaheim, CA 92806

tél. 714 630-9877
téléc. 714 630-9883

info@intenselighting.com
www.intenselighting.com

Une entreprise de Leviton

www.leviton.com